

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09720-SPENDER-M**

Descripción **Dispensador para bolsas de recogida**  
**Soporte universal para 30 bolsa de recogida**



| TAMAÑO |        |        |
|--------|--------|--------|
| largo  | ancho  | alto   |
| 140 mm | 130 mm | 220 mm |

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO |                                                      |                                                             |                                                                      |                                       |                                                           |                                          |                                             |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| material                 | <input checked="" type="checkbox"/> acero inoxidable | <input type="checkbox"/> vidrio acrílico                    | <input type="checkbox"/> alambre recubierto de PVC                   | <input type="checkbox"/> plástico ABS | <input type="checkbox"/> carcasa: Aluminio                | <input type="checkbox"/> bomba: aluminio | <input type="checkbox"/> Polipropileno (PP) |
| color                    | <input type="checkbox"/> plata                       | <input type="checkbox"/> transparente                       | <input checked="" type="checkbox"/> blanco                           | <input type="checkbox"/> azul         |                                                           |                                          |                                             |
| propiedad                | <input type="checkbox"/> con ganchos móviles         | <input checked="" type="checkbox"/> Con material de montaje | <input type="checkbox"/> Tope deslizante para ajustar la profundidad |                                       | <input checked="" type="checkbox"/> para montaje en pared |                                          |                                             |
| descriptón               |                                                      |                                                             |                                                                      |                                       |                                                           |                                          |                                             |
| adecuado para            | 09720                                                |                                                             |                                                                      |                                       |                                                           |                                          |                                             |

| DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE |           |            |
|----------------------------------|-----------|------------|
| información general              |           |            |
| material                         | bolsa     |            |
| piezas por subembalaje           | 1         |            |
| GTIN subembalaje                 | -         |            |
| medidas y tamaños                |           |            |
| length                           | 240 mm    |            |
| width                            | 650 mm    |            |
| height                           | -         |            |
| pesos                            |           |            |
| tamaño                           | peso neto | peso bruto |
| uni                              | 609 g     | 614 g      |

| DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR |               |            |
|-----------------------------------------|---------------|------------|
| información general                     |               |            |
| material                                | cartón        |            |
| subpackings per outer packing           | 2             |            |
| GTIN embalaje exterieur                 | 4044941026305 |            |
| medidas y tamaños                       |               |            |
| length                                  | 125 mm        |            |
| width                                   | 475 mm        |            |
| height                                  | 145 mm        |            |
| pesos                                   |               |            |
| tamaño                                  | peso neto     | peso bruto |
| uni                                     | 1.228 g       | 1.728 g    |

| DATOS LOGISTICOS DEL PALET |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| información general        |           |            |
| tipo de palet              | europalet |            |
| medidas y tamaños          |           |            |
| cartones por posición      | 10        |            |
| posiciones por palet       | 13        |            |
| altura del palet           | 204 cm    |            |
| pesos                      |           |            |
| tamaño                     | peso neto | peso bruto |
| uni                        | 225 kg    | 250 kg     |

## Ficha Técnica

Artículo Nr.: **09720-SPENDER-M**

Descripción **Dispensador para bolsas de recodida**  
**Soporte universal para 30 bolsa de recogida**



### ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| almacenamiento                                | Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| advertencias /<br>información de<br>seguridad | <ul style="list-style-type: none"><li>- El dispensador está destinado exclusivamente al almacenamiento y extracción de bolsas de vómito.</li><li>- Monte el producto de forma firme y segura en la pared. Compruebe regularmente que el soporte es estable.</li><li>- Al instalar el dispensador, asegúrese de que las paredes ofrecen la estabilidad necesaria</li><li>- Antes de utilizarlo, asegúrese de que todas las piezas estén bien montadas e intactas.</li></ul> |
| instrucciones de<br>limpieza                  | Se puede limpiar fácilmente. Utilice productos de limpieza adecuados y paños suaves para evitar arañazos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |